

Garant GRIDLINE

**Alloggiamento 16G completo di dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa, Altezza: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927320 600
GTIN	4062406108434
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio. Sportello con chiusura mediante **serratura a cilindro**. Cassetto non richiudibile.

Con dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile GARANT n. art. 967565 Dim. 120 e morsa n. art. 967100 Dim. 120.

**Collocamento:**

Altezza porta mm: 525

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza	400 mm
Altezza	600 mm
Peso	43,5 kg
Profondità	650 mm

Profondità utile	600 mm
Altezza utile	570 mm
Larghezza utile	280 mm
Spessore del materiale	1 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Struttura portante

## Accessori

Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa Larghezza ganasce morsa 120 mm	967565 120
Morsa parallela Larghezza ganasce 120 mm	967100 120
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12