



Portalama base eco, Altezza tagliente h₅ / Altezza codolo h: 26/20 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273868 26/20
GTIN	4045197722928
Classe articolo	21W

Descrizione

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Staffa di fissaggio: 279991

Vite di bloccaggio: 279990

Altezza tagliente h₅: 26 mm

h₄: 20 mm

h₂: 11 mm

h₃: 49 mm

b: 20 mm

b₃: 43 mm

Descrizione tecnica

Altezza codolo h	20 mm
Lunghezza gradino b	20 mm
Larghezza codolo b ₃	43 mm
h ₄	20 mm

h ₃	49 mm
h ₂	11 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	78 mm
Passaggio interno per LR	sì
Staffa di fissaggio	279840 2
Vite di bloccaggio	279815 14

Accessori

Staffa di fissaggio	279991
Vite di bloccaggio	279990
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500