

Garant GRIDLINE

**Alloggiamento 16G completo di dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa, Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927320 900
GTIN	4062406108465
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio. Sportello con chiusura mediante **serratura a cilindro**. Cassetto non richiudibile.

Con dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile GARANT n. art. 967565 Dim. 120 e morsa n. art. 967100 Dim. 120.

**Collocamento:**

Altezza frontalini cassette mm: 150

Altezza porta mm: 625

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Larghezza	400 mm
Altezza	900 mm
Numero dei cassette	1

Profondità	650 mm
Peso	61,9 kg
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Larghezza utile	280 mm
Altezza utile	670 mm
Profondità utile	600 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Spessore del materiale	1 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Struttura portante

## Accessori

Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassetti in G 12	951020 12
Dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile con morsa Larghezza ganasce morsa 120 mm	967565 120
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Morsa parallela Larghezza ganasce 120 mm	967100 120
Alloggiamento 16G predisposto per dispositivo di regolazione dell'altezza estraibile e morsa Altezza 900 mm	927321 900