

Garant GRIDLINE

**Corpo portaprese con avvolgicavo e avvolgitubi, Altezza: 900mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927329 900
GTIN	4062406108656
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio.

Con moduli corrente 2 × n. art. 928470 Dim. DE250V/1; l'avvolgitubi/avvolgicavo è avvitato saldamente alla base dell'alloggiamento. Lunghezza avvolgicavo 10 m. Lunghezza avvolgitubi 10 m.

Raccordo diametro nominale 7,2 innesto e accoppiamento rapido. Con giunto a chiusura rapida. Pressione max.12 bar. Con lato vuoto supplementare per l'aggiunta opzionale di altri 3 moduli.

**Collocamento:**

Modulo n. art. 928470: 2 × Dim. DE250V/1; 1 × Dim. 0/1 e 0/3

**Verniciatura:**

Corpo e moduli verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalino antracite RAL 7016,

**termoverniciato.****Nota:**

Ulteriore dotazione personalizzata con moduli n. art. 928470. Rispettare il numero massimo di moduli.

**Descrizione tecnica**

Peso	38,4 kg
------	---------

Altezza	900 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	650 mm
Antiurto e antispruzzo	Categoria 2 (K2) secondo la BGI
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Numero di prese modello F	2
Tensione nominale	250 V
Modello di presa	F
Spessore del materiale	1 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

## Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/1	928470 DE250V/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1