

**Garant****Piani di granito Grado di precisione 0, Lunghezza × Larghezza: 630X400mm**

## Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 430190 630X400 |
| GTIN            | 4045197723239  |
| Classe articolo | 41C            |

## Descrizione

### Esecuzione:

Granito nero di prima scelta.

- **Privo di difetti, struttura omogenea.**
- **Resistente alla flessione e alla torsione.**
- **Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.**
- **Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.**
- **Bordi esterni rettificati.**
- **Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.**
- **Durezza superiore all'acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.**

### Precisione:

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.

**DIN 876/0 – Lappato di precisione al diamante** per il collaudo.

### Fornitura:

**Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo.** Inclusi supporti a sfera di acciaio.

### Nota:

**Su richiesta:** inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

## Descrizione tecnica

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Spessore                           | 70 mm                                  |
| Peso                               | 55 kg                                  |
| Planarità                          | 0,007 mm                               |
| Numero supporti a sfera di acciaio | 3                                      |
| Norma                              | DIN 876                                |
| Accuratezza                        | 0 mm                                   |
| Certificato di collaudo            | Certificato di collaudo del produttore |
| Tipo di prodotto                   | Disco reticolare                       |

---

## Accessori

|  |                |
|--|----------------|
| Agente protettivo per granito Contenuto 0,5 l                          | 431840 0,5     |
| Detergente per granito Contenuto 0,5 l                                 | 431841 0,5     |
| Struttura portante Per misura inserto Lunghezza × Larghezza 630X400 mm | 431000 630X400 |