

Garant GRIDLINE

**Corpo 16G con moduli corrente e moduli pneumatici, Altezza: 700mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927325 700
GTIN	4062406108519
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio.

Con moduli portaprese e moduli per aria compressa: 2 × moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/1, 1 × modulo n. art. 928470 Dim. AIR/S.

**Collocamento:**

Moduli n. art. 928470: 2× Dim. DE250V/1; 1× Dim. AIR/S; 1× Dim. 0/3

**Verniciatura:**

Corpo e moduli in grigio chiaro RAL 7035. Parte anteriore in antracite RAL 7016,

**termoverniciata.****Nota:**

Ulteriore dotazione personalizzata con moduli n. art. 928470. Rispettare il numero massimo di moduli.

**Descrizione tecnica**

Profondità	650 mm
Altezza	700 mm
Peso	22,7 kg

Larghezza	400 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di prese modello F	2
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Modello di presa	F
Spessore del materiale	1 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

## Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo AIR/S	928470 AIR/S
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/1	928470 DE250V/1
Modulo Tipo di modulo AIR/S	933913 AIR/S