

Garant GRIDLINE

Corpo 16G con moduli corrente e moduli pneumatici, Altezza: 800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927325 800
GTIN	4062406108526
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 16G in robusta struttura in acciaio.

Con moduli portaprese e moduli per aria compressa: 2 × moduli n. art. 928470 Dim. DE250V/1, 1 × modulo n. art. 928470 Dim. AIR/S.

Collocamento:

Moduli n. art. 928470: 2× Dim. DE250V/1; 1× Dim. AIR/S; 1× Dim. 0/3

Verniciatura:

Corpo e moduli in grigio chiaro RAL 7035. Parte anteriore in antracite RAL 7016,

termoverniciata.**Nota:**

Ulteriore dotazione personalizzata con moduli n. art. 928470. Rispettare il numero massimo di moduli.

Descrizione tecnica

Profondità	650 mm
Peso	25,2 kg
Larghezza	400 mm

Altezza	800 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di prese modello F	2
Ingresso per tipo di connettore	Sistema a innesto GST
Tensione nominale	250 V
Modello di presa	F
Spessore del materiale	1 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Modulo di energia

Accessori

Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/1	928470 0/1
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo AIR/S	928470 AIR/S
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo 0/2	928470 0/2
Modulo per barra portaprese Tipo di modulo DE250V/1	928470 DE250V/1
Modulo Tipo di modulo AIR/S	933913 AIR/S