

HOLEX**Manicotto di smerigliatura conico (A) grana 40 grosso, ø max. bussola ×
Larghezza bussola: 36X60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553850 36X60
GTIN	4045197722959
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana.

Corindone normale (A) per qualsiasi lavoro di rettifica.

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

Uso:

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553830.

Descrizione tecnica

Bussole larghezza.	60 mm
Ø Manicotto max.	36 mm
Grana	40
Grado di finezza	grosso

Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Forma manicotti	a forma conica
Tipo di prodotto	Manicotto di smerigliatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Supporto manicotti di smerigliatura fessurato, conico, Ø
Gambo 6 mm Ø Max. x Lunghezza testina 36X60 mm

553830 36X60