



## Portalama base eco, Altezza tagliente h<sub>5</sub> / Altezza codolo h: 32/20 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273868 32/20
GTIN	4045197722966
Classe articolo	21W

### Descrizione

#### Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Staffa di fissaggio: 279991

Vite di bloccaggio: 279990

Altezza tagliente h<sub>5</sub>: 32 mm

h<sub>4</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 14,1 mm

h<sub>3</sub>: 54,5 mm

b: 20 mm

b<sub>3</sub>: 43 mm

### Descrizione tecnica

Altezza codolo h	20 mm
h <sub>3</sub>	54,5 mm
h <sub>2</sub>	14,1 mm
h <sub>4</sub>	20 mm

Lunghezza gradino b	20 mm
Larghezza codolo b <sub>3</sub>	43 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	78 mm
Passaggio interno per LR	sì
Staffa di fissaggio	279840 2
Vite di bloccaggio	279815 14

## Accessori

Staffa di fissaggio	279991
Vite di bloccaggio	279990
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cN·m	659906 500
Lama per Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15