



## Adattatore SK / CM per penna di trascinamento, Forma AD, BT 50, CM interno: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303087 3
GTIN	4062406109271
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rettificati all'interno e all'esterno.

#### Uso:

Per il serraggio di utensili **con CM**.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 65 mm

$\varnothing$  esterno D: 40 mm

### Descrizione tecnica

$\varnothing$ Esterno D	40 mm
Sporgenza totale Dim. A	65 mm
Adattatore	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2

Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 μm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi

## Accessori

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50