



## Adattatore SK / CM per penna di trascinamento, Forma AD, BT 50, CM interno: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303087 2
GTIN	4062406109264
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rettificati all'interno e all'esterno.

#### Uso:

Per il serraggio di utensili **con CM**.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 60 mm

$\varnothing$  esterno D: 32 mm

### Descrizione tecnica

$\varnothing$ Esterno D	32 mm
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Adattatore	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2

Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 μm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi

## Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308780 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50