



Adattatore SK / CM per penna di trascinamento, Forma AD, BT 50, CM interno: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303087 1
GTIN	4062406109257
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati all'interno e all'esterno.

Uso:

Per il serraggio di utensili **con CM**.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806.

Precisione della concentricità radiale: $\leq 8 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 45 mm

\varnothing esterno D: 25 mm

Descrizione tecnica

\varnothing Esterno D	25 mm
Sporgenza totale Dim. A	45 mm
Adattatore	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2

Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 8 μm
Tipo di prodotto	Adattatore per attacchi

Accessori

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per cono 50	308795 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per cono 50	308760 50
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per cono 50	308765 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per cono 50	308790 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per cono 50	308785 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per cono 50	308780 50