



## Adattatore SK / CM per filetto di serraggio, Forma A, BT 40, CM interno: 3



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303092 3      |
| GTIN            | 4062406109301 |
| Classe articolo | 32A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Rettificati all'interno e all'esterno.

#### Uso:

Per il serraggio di utensili **con CM**.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

$\varnothing$  esterno D: 40 mm

### Descrizione tecnica

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| $\varnothing$ Esterno D                    | 40 mm                             |
| Sporgenza totale Dim. A                    | 70 mm                             |
| Adattatore                                 | BT 40                             |
| Norma                                      | DIN 6383                          |
| Norma attacco                              | JIS B6339                         |
| Norma attacco                              | ISO 7388-2                        |
| Forma                                      | A                                 |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup> |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 8 µm                  |
| Tipo di prodotto                       | Adattatore per attacchi |

## Accessori

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                              | 308765 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                              | 308790 40 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 40  | 308812 40 |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40                                   | 308830 40 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                              | 308785 40 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40                      | 308802 40 |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                              | 308795 40 |
| Codolo Hurco 90° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40               | 308805 40 |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                              | 308760 40 |
| Codolo Hurco 60° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40               | 308803 40 |
| Codolo Hurco 45° con foro e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40               | 308801 40 |
| Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 40 | 308810 40 |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40              | 308820 40 |
| Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40                                              | 308780 40 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40                      | 308806 40 |
| Codolo Hurco 60° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40                      | 308804 40 |