

Garant GRIDLINE

Parete laterale, Cassetto con profondità 20G, Per altezza spalle: 2500mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935510 2500
GTIN	4062406109578
Classe articolo	9GK

Descrizione**Uso:**

Per il rivestimento delle facciate laterali, lamiera con bordi ripiegati, larghezza 30 mm.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Se sul lato interno della spalla si usa una parete laterale, è necessario soltanto un rivestimento in lamiera n. art. 935040; 935045 o un tegolino laterale n. art. 935442; 935462.

Per ragioni di stabilità, consigliamo di montare ogni volta una parete laterale a sinistra e a destra degli scaffali.

Descrizione tecnica

Per spalle di altezza	2500 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Attributo del nome del prodotto	Cassetto con profondità 20G
Profondità	610 mm
Tipo di prodotto	Parete laterale