

Garant GRIDLINE

**Cassetto, 12×20G, Altezza frontalini cassette: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927500 100
GTIN	4062406109790
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del contenuto. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

**Per:**

Tutti i corpi 16G.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	75 mm
Altezza frontalino	100 mm
Peso	7,5 kg
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Larghezza utile in G	12
Profondità utile in G	20
Campo d'impiego	Cassettiera per banco da lavoro
Profondità utile	500 mm

Larghezza utile	300 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Cassetto