

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello con battuta a destra, per la dotazione personalizzata con cassette, 12x20G, Altezza / Altezza porta: 800/525mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927420 800/525
GTIN	4062406109677
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Alloggiamento 16G con sportello, per dotazione personalizzata con cassette, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Porta con battuta a destra.

**Collocamento:**

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Larghezza utile	350 mm
Battuta porta	destra

Altezza utile per cassetti	150 mm
Altezza	800 mm
Altezza porta	525 mm
Profondità	650 mm
Peso	27,1 kg
Altezza utile sportello	525 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza	1
Numero di porte	1
Larghezza	400 mm
Larghezza in G	12
Profondità in G	20
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	1 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Ripiano fisso, zincato Modello 1	927515 1
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21