

Garant GRIDLINE

Cassettiera 16G con sportello con battuta a destra, per la dotazione personalizzata con cassette, 12x20G, Altezza / Altezza porta: 900/525mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927420 900/525
GTIN	4062406109684
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Alloggiamento 16G con sportello, per dotazione personalizzata con cassette, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Porta con battuta a destra.

Collocamento:

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Numero di ripiani regolabili in altezza	1
Altezza utile sportello	525 mm

Peso	29 kg
Numero di porte	1
Altezza porta	525 mm
Altezza utile per cassetti	250 mm
Larghezza utile	350 mm
Larghezza	400 mm
Profondità	650 mm
Altezza	900 mm
Battuta porta	destra
Larghezza in G	12
Profondità in G	20
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	1 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Ripiano fisso, zincato Modello 1	927515 1
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21