

Garant GRIDLINE

**Corpo 16G mobile per la dotazione personalizzata con cassette, 12×20G,  
Altezza alloggiamento: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927430 400
GTIN	4062406109714
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo 16G mobile, per dotazione personalizzata con cassette, in stabile struttura in acciaio. Con piano di appoggio in plastica ABS e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di rotolamento in poliuretano che non lascia tracce. Ruote piroettanti con freno e corona rotante. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

**Dotazione del corpo possibile solo con i cassette n. art. 927505!**

Non collocare sotto a postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza n. art. 920301 – 920316.

**Descrizione tecnica**

Con sponda di contenimento	sì
----------------------------	----

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Larghezza	400 mm
Altezza	600 mm
ComfortClose	no
Ø Ruota	125 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Peso	20,9 kg
Numero dei cassetti	0
Portata massima	600 kg
Altezza utile corpo per cassetti	325 mm
Numero di porte	0
Altezza utile	325 mm
Profondità	650 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Altezza utile per cassetti	325 mm
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Contenitore su ruote fisse da officina

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21

914227 KO21