

Garant GRIDLINE

Cassetto, 12×20G, Altezza frontalini cassette: 150mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927500 150
GTIN	4062406109813
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del contenuto. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

Per:

Tutti i corpi 16G.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	8,3 kg
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	125 mm
Altezza frontalino	150 mm
Superficie utile dei cassetti in G	12×20
Profondità utile in G	20
Larghezza utile in G	12
Campo d'impiego	Cassettiera per banco da lavoro

Larghezza utile	300 mm
Profondità utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Cassetto