

Garant GRIDLINE

**Cassetto con sblocco di sicurezza a una mano, 12×20G, Altezza frontalini cassetti: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927505 300
GTIN	4062406109929
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del contenuto. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

Con **cassetti con sblocco di sicurezza a una mano** che ne impedisce l'apertura accidentale durante gli spostamenti. Strettamente necessaria per tutte le cassettiere su ruote e/o banchi da lavoro mobili e alloggiamenti.

**Per:**

Tutti i corpi 16G.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Peso	10,7 kg
Altezza utile	275 mm

Altezza frontalino	300 mm
Superficie utile dei cassettei in G	12×20
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Larghezza utile in G	12
Profondità utile in G	20
Campo d'impiego	Carrello
Profondità utile	500 mm
Larghezza utile	300 mm
Con cassettei con sblocco di sicurezza	sì
Spessore del materiale	1 mm
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	12×20G
Tipo di prodotto	Cassetto

## Accessori

Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassettei in G 12

951020 12