

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con cassetti, 20×20G, Altezza / Numero di cassetti: 300/3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	927600 300/3
GTIN	4062406109943
Classe articolo	9GG

Descrizione

Esecuzione:

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontali dei cassetti mm: 50, 75, 100

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza utile	225 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza fronte cassetti	100 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	50 mm
Cassetti profondità utile in G	20

Larghezza	600 mm
Profondità	650 mm
Altezza utile per cassette	225 mm
Numero dei cassette	3
Profondità utile cassette	500 mm
Numero di porte	0
Peso	37 kg
Altezza	300 mm
Larghezza utile	550 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Set di viti per banchi da lavoro GridLine Modello 1	927093 1
Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassette Altezza 300 mm	927720 300
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21

Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10

951025 10