

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con cassette, 20×20G, Altezza / Numero di cassette: 200/1**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927600 200/1
GTIN	4062406109936
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassette mm: 125

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Peso	19,1 kg
Profondità	650 mm
Numero di porte	0
Profondità utile cassette	500 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza utile per cassette	125 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Numero dei cassette	1

Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza utile	550 mm
Larghezza	600 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza utile	125 mm
Altezza	200 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 125 mm	927800 125
Set di viti per banchi da lavoro GridLine Modello 1	927093 1
Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassetti Altezza 200 mm	927720 200
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10