

**Attacco SK, SK / Cono mandrino: 40/16****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 342887 40/16 |
| GTIN | 4062406109387 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Esecuzione di precisione con filetto di serraggio.

Cono a norma DIN 69871 A, Parte 1 con scanalatura e filettatura per il codolo di serraggio.

Uso:

Per il montaggio di mandrini su fresatrici e trapani con attacco SK. Con filetto interno di serraggio M 16 **e ghiera** per il **serraggio automatico** (per es. Maho, Deckel, Mikron, ecc. adatti anche per tutte le macchine standard **a serraggio manuale**).

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Dimensione cono verticale | 40 |
| Ø Cono D | 15,733 mm |
| Cono per mandrini a norma DIN 238 | B 16 |
| Codice colore per codolo adatto | SK 40 |
| Filetto interno di serraggio | M16 |

Tipo di prodotto

Mandrino con pinza