

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassetti, 20×20G, Altezza / Numero di cassetti: 800/2**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927610 800/2
GTIN	4062406110260
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Porta con cerniere a destra.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Battuta porta	destra
---------------	--------

Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza utile per cassetti	150 mm
Larghezza utile	550 mm
Altezza utile sportello	525 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Numero di porte	1
Peso	50 kg
Altezza porta	525 mm
Profondità	650 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Altezza	800 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Numero dei cassetti	2
Larghezza	600 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Larghezza utile cassetti	500 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassetti 75 mm

927800 75

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassettiera 24G con sportello con cassette a destra, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza / Altezza porta 800/525 mm	927725 800/525
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10