

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra / cassetti, 20×20G, Altezza / Numero di cassette: 900/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927610 900/3
GTIN	4062406110284
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassette in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Porta con cerniere a destra.

**Collocamento:**

Altezza frontali dei cassette mm: 75, 75, 100

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Altezza porta	525 mm
---------------	--------

Altezza	900 mm
Battuta porta	destra
Altezza utile sportello	525 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza	600 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Altezza utile per cassetti	250 mm
Peso	61 kg
Profondità	650 mm
Numero di porte	1
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Cassetti larghezza utile in G	20
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	100 mm
Numero dei cassetti	3
Larghezza utile	550 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20×20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassettiera 24G con sportello con cassette a destra, per la dotazione personalizzata con cassette Altezza / Altezza porta 900/525 mm	927725 900/525
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10