

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con cassetti, 20×20G, Altezza / Numero di cassetti: 900/6**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927600 900/6
GTIN	4062406215842
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Collocamento:

Altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Larghezza utile cassetti	500 mm
Peso	81 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza fronte cassetti	75 mm
Altezza fronte cassetti	150 mm

Altezza fronte cassette	125 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	100 mm
Altezza fronte cassette	250 mm
Altezza utile	800 mm
Larghezza	600 mm
Larghezza utile	550 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Profondità utile cassette	500 mm
Numero di porte	0
Cassetti profondità utile in G	20
Numero dei cassette	6
Profondità	650 mm
Altezza	900 mm
Altezza utile per cassette	800 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100
---	------------

Cassetto Altezza frontalini cassette 150 mm	927800 150
Cassetto Altezza frontalini cassette 125 mm	927800 125
Cassetto Altezza frontalini cassette 250 mm	927800 250
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Corpo 24G, per dotazione personalizzata con cassette Altezza 900 mm	927720 900
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10