

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 24G con sportello e cerniere a destra, Altezza / Numero di cassetti: 600****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927615 600
GTIN	4062406110291
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Porta con cerniere a destra.

**Collocamento:**

Altezza porta mm: 525

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Larghezza utile	550 mm
Altezza utile sportello	525 mm

Profondità	650 mm
Battuta porta	destra
Numero di porte	1
Numero dei cassetti	0
Altezza	600 mm
Peso	26 kg
Larghezza	600 mm
Altezza utile	525 mm
Altezza porta	525 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Ripiano fisso, zincato Modello 1	927815 1
Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Ripiano estraibile Modello 1	927810 1
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12