

**Mandrino a pinza OZ, SK 40, Campo di serraggio: 2-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302475 2-25
GTIN	4062406110581
Classe articolo	32A

**Descrizione****Esecuzione:**

Ghiera su cuscinetti a sfere.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio OZ a norma ISO 10897.

**Accessori speciali:**

Pinze OZ n. art. 309540 – 309560, set n. art. 309562 (tipo 462 E) per Dim. 2 – 25, chiave a settore n. art. 628400.

**Descrizione tecnica**

Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670	2 - 25
Ø Esterno D	60 mm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	58/62
Filettatura M	M16
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Lunghezza complessiva L	163 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	1-16 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 2080

Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza