

**Mandrini, SK 50, Ø di serraggio D1: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302435 10
GTIN	4062406110529
Classe articolo	32A

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	190 mm
Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900	10
Ø Esterno D	35 mm
Filettatura M	M24
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Ø Attacco D ₁	10 mm
Adattatore	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con \varnothing di serraggio D1 10 mm

309900 10