



## Mandrino a pinza ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302485 40
GTIN	4062406110628
Classe articolo	32A

### Descrizione

#### Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio ER/ESX a norma ISO 15488-B.

#### Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308981 – 309040, assortimenti ER n. art. 309024 – 309320, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Precisione della concentricità radiale:  $\leq 3 \mu\text{m}$

Campo di serraggio: 4 - 26 mm

Sporgenza totale Dim. A: 80 mm

Ø esterno D: 63 mm

Filettatura M: M16

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 40

### Descrizione tecnica

Ø esterno D	63 mm
Filettatura M	M16
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio	40
Campo di serraggio	4 - 26 mm
Adattatore	SK 40

Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza