

**Mandrini, SK 40, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302425 16 |
| GTIN | 4062406110086 |
| Classe articolo | 32A |

Descrizione**Esecuzione:**

Filetto interno per codolo.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------|
| Ø Attacco D ₁ | 16 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 63 mm |
| Lunghezza complessiva L | 156 mm |
| Filettatura M | M16 |
| Ø Esterno D | 48 mm |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 16 |
| Adattatore | SK 40 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma attacco | DIN 2080 |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm |
| Tipo di prodotto | Mandrino |

Accessori

Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con \varnothing di serraggio D1 16 mm

309900 16