



Mandrino a pinza ER, SK 40, per Dim. pinza ER: 25



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302485 25
GTIN	4062406110604
Classe articolo	32A

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio ER/ESX a norma ISO 15488-B.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER n. art. 308981 – 309040, assortimenti ER n. art. 309024 – 309320, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 – 309740.

Precisione della concentricità radiale: $\leq 3 \mu\text{m}$

Campo di serraggio: 1 - 16 mm

Sporgenza totale Dim. A: 50 mm

Ø Esterno D: 42 mm

Filettatura M: M16

Ghiera di serraggio ER di ricambio: 25

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 16 mm
Ø Esterno D	42 mm
Sporgenza totale Dim. A	50 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio	25
Filettatura M	M16
Ø Attacco D ₁	1-16 mm

Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	$\leq 3 \mu\text{m}$
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza