

Garant**Mandrino portautensili a calettare 3°, BT 40 A = 90, Ø di serraggio D1: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303443 3
GTIN	4062406110635
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- Tutti i codoli con tornitura dura.
- Struttura ultra sottile (profilo 3°).

Uso:

- In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
- Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
- Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308806, prolunghe per mandrini portautensili a calettare n. art. 302410, Dim. 12/3 e 12/4, apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210 – 304450, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Nota:

Non è possibile regolare la lunghezza!

Descrizione tecnica

Ø Attacco D ₁	3 mm
Ø Esterno D	14 mm
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø D ₂	9 mm
Adattatore	BT 40 A = 90

Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40