

Garant
Mandrino portapinza ER Mini sottile, HSK-A 100 A = 100, per Dim. pinza ER: 11


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	305721 11
GTIN	4062406110703
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Con fori Balluffchip.**
- **Foro passante allargato (= ER11).**
- **Superfici funzionali HSK lavorate.**

Fornitura:

Inclusa minighiera ER high speed equilibratura fine (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, pinze di serraggio ER n. art. 308881 – 309430, chiave di serraggio ER mini n. art. 309740.

Strategia di truciolatura: HSC

Ø esterno D: 16 mm

Minighiera ER di ricambio n. art. 309650: 11

Descrizione tecnica

Minighiera ER di ricambio n. art. 309650	11
Ø Esterno D	16 mm
Lunghezza utile L _N	51 mm
Adattatore	HSK-A 100 A = 100
Norma attacco	DIN 69893

Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 5 mm	309369 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5,5 mm	308881 5,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308881 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308881 7
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308918 1
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2,5 mm	308881 2,5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309369 6
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 6 mm	309368 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308918 6
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 2 mm	309368 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3,5 mm	308881 3,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308918 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308881 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1,5 mm	308881 1,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308881 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308918 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 3 mm	309368 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308918 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 5 mm	309368 5

Pinza ER Ø Attacco nominale d 4,5 mm	308881 4,5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 3 mm	308918 3
Pinza ER Ø Attacco nominale d 2 mm	308881 2
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6,5 mm	308881 6,5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 4 mm	309369 4
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 7 mm	309368 7
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 4 mm	309368 4
Pinza ER Ø Attacco nominale d 1 mm	308881 1
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308881 5
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308918 5
Pinza ER HP con guarnizione Ø Attacco nominale d 3 mm	309369 3
Pinza ER HP Ø Attacco nominale d 1 mm	309368 1