

Garant GRIDLINE

Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette, 12×20G, Altezza: 700mm**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 927412 700 |
| GTIN | 4062406111243 |
| Classe articolo | 9GG |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|--------|
| Altezza utile | 625 mm |
| Numero dei cassette | 0 |
| Altezza | 700 mm |
| Larghezza utile | 350 mm |

| | |
|------------------------------------|--|
| Numero di porte | 0 |
| Larghezza | 400 mm |
| Altezza utile per cassetti | 625 mm |
| Profondità | 650 mm |
| Peso | 18 kg |
| Esecuzione | per dotazione personalizzata |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Spessore del materiale | 1 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 12x20G |
| Tipo di prodotto | Cassettiera per banco da lavoro |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Frontalini serratura per GridLine Modello KO21 | 914227 KO21 |
|--|-------------|