

Garant GRIDLINE

Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette, 12×20G, Altezza: 300mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927412 300
GTIN	4062406111212
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Numero di porte	0
Peso	9,5 kg
Altezza utile per cassette	225 mm
Numero dei cassette	0
Altezza utile	225 mm

Profondità	650 mm
Altezza	300 mm
Larghezza	400 mm
Larghezza utile	350 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
--	-------------