

Garant GRIDLINE

**Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette, 12×20G, Altezza: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927412 800
GTIN	4062406111250
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo 16G, per dotazione personalizzata con cassette, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassetteria.

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	400 mm
Altezza	800 mm
Altezza utile per cassette	700 mm
Peso	20 kg

Numero di porte	0
Numero dei cassetti	0
Profondità	650 mm
Altezza utile	700 mm
Larghezza utile	350 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21
--	-------------