


Garant GRIDLINE

**Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935111 50
GTIN	4062406111298
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiano standard oppure ripiano per tetto. **Portata 200 kg.**

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

- Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
- I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.

**Descrizione tecnica**

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Altezza frontalino	50 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Spessore del materiale	1,2 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza	703 mm
Profondità	575 mm
Larghezza in G	26
Profondità in G	20
Tipo di prodotto	Ripiano