


Garant GRIDLINE

## Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 50mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 935121 50     |
| GTIN            | 4062406111335 |
| Classe articolo | 9GK           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiano standard oppure ripiano per tetto. **Portata 200 kg.**

#### Verniciatura:

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

#### Nota:

- Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
- I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.

### Descrizione tecnica

|  |                     |
|--|---------------------|
| Esecuzione ripiano   | Ripiano dritto      |
| Esecuzione ripiano   | Ripiano fessurato   |
| Esecuzione ripiano   | Ripiano fessurato   |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg              |
| Altezza frontalino   | 50 mm               |
| Campo d'impiego  | Scaffale a cassette |
| Spessore del materiale   | 1,2 mm              |

|                  |  |
|------------------|--|
| Gamma colori     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Larghezza        | 953 mm   |
| Profondità       | 575 mm   |
| Larghezza in G   | 36   |
| Profondità in G  | 20   |
| Tipo di prodotto | Ripiano  |