


Garant GRIDLINE

Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	935121 25
GTIN	4067263126034
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiani standard da appendere. **Portata 150 kg.**

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
- I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.

Descrizione tecnica

Altezza frontalino	25 mm
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Larghezza in E	54E
Profondità in E	27E
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Campo d'impiego	Scaffale a cassetti

Scheda tecnica

Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza	953 mm
Profondità	575 mm
Larghezza in G	36
Profondità in G	20
Tipo di prodotto	Ripiano