

Garant GRIDLINE**Ripiano, Altezza frontalino: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935130 50
GTIN	4062406111359
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiano standard oppure ripiano per tetto. **Portata 200 kg.**

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

- **Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.**
- **I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.**

**Descrizione tecnica**

Esecuzione ripiano	Ripiano fissato
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Altezza frontalino	50 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Larghezza	703 mm
Profondità	675 mm
Larghezza in G	26
Profondità in G	24
Tipo di prodotto	Ripiano