


Garant GRIDLINE

## Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	935131 25
GTIN	4062406111380
Classe articolo	9GK

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiani standard da appendere. **Portata 150 kg.**

#### Verniciatura:

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

#### Nota:

- Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
- I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.

### Descrizione tecnica

Altezza frontalino	25 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Esecuzione ripiano	Ripiano fissato
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Campo d'impiego	Scaffale a cassetti
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Larghezza	703 mm
Profondità	675 mm
Larghezza in G	26
Profondità in G	24
Tipo di prodotto	Ripiano