


Garant GRIDLINE

Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 50mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935161 50
GTIN	4062406111489
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiano standard oppure ripiano per tetto. **Portata 200 kg.**

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
- I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.

Descrizione tecnica

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Altezza frontalino	50 mm
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Spessore del materiale	1,2 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza	1453 mm
Profondità	675 mm
Larghezza in G	56
Profondità in G	24
Tipo di prodotto	Ripiano