

Garant GRIDLINE

**Ripiano, Altezza frontalino: 100mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 935160 100    |
| GTIN            | 4062406111472 |
| Classe articolo | 9GK           |

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Sempre necessari in tutti i casi di montaggio di sportelli a battente/porte scorrevoli in abbinamento a cassette. Necessari in caso di battuta di 50 mm al di sopra e al di sotto per il montaggio degli sportelli a battente/porte scorrevoli. **Portata 200 kg.**

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

- **Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.**
- **I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.**

**Descrizione tecnica**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg              |
| Altezza frontalino   | 100 mm              |
| Esecuzione ripiano   | Ripiano diritto     |
| Esecuzione ripiano   | Ripiano fissato     |
| Campo d'impiego  | Scaffale a cassette |
| Spessore del materiale   | 1,2 mm              |

|                  |  |
|------------------|--|
| Gamma colori     | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Larghezza        | 1453 mm  |
| Profondità       | 675 mm   |
| Larghezza in G   | 56   |
| Profondità in G  | 24   |
| Tipo di prodotto | Ripiano  |