

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con sportello con cassetti a destra, per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×20G, Altezza / Altezza porta: 900/625mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927725 900/625
GTIN	4062406111755
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 24G con sportello, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Sportello con cassetti a destra.

Collocamento:

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassetiera.

Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Profondità	650 mm
Larghezza utile	550 mm

Altezza utile sportello	625 mm
Larghezza	600 mm
Battuta porta	destra
Peso	36 kg
Altezza	900 mm
Altezza utile per cassette	150 mm
Numero di ripiani regolabili in altezza	1
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	1 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927800 75
Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Cassetto Altezza frontalini cassette 50 mm	927800 50
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Ripiano fisso, zincato Modello 1	927815 1
Ripiano estraibile Modello 1	927810 1
Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 20	951020 20
Cassetto Altezza frontalini cassette 100 mm	927800 100