

Garant GRIDLINE

Set di ante scorrevoli, Larghezza dei cassetti 56G, Altezza incluso telaio: 1200mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935640 1200
GTIN	4062406111625
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Le ante sono rinforzate sui lati interni e scorrono su guide con cuscinetti a sfere. Chiusura mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Il set dell'avancorpo è composto da 2 battute laterali, 2 guide e 2 battenti. I moduli con ante scorrevoli possono essere dotati di ripiani, cassetti e ripiani estraibili (eccezione: per le porte scorrevoli n. art. 935640 solo ripiani fissi, niente cassetti o ripiani estraibili).

Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Altezza utile	1100 mm
Profondità telaio	80 mm
Altezza incluso telaio	1200 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassetti
Spessore del materiale	1,2 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Larghezza dei cassettei 56G
Tipo di prodotto	Anta scorrevole