

Garant GRIDLINE

**Corpo 24G mobile, per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×20G,
Altezza alloggiamento: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927730 600
GTIN	4062406111779
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 24G mobile, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura di acciaio. Copertura con tappetino in gomma scanalata, sponda di contenimento e maniglie bicomponenti in Haptoprene®.

Con 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti montate su cuscinetti (ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio e corona rotante), Ø 125 mm, con superficie di rotolamento in poliuretano che non lascia tracce, minimo attrito, rumorosità ridotta e parafile.

Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Dotazione del corpo possibile solo con i cassetti n. art. 927805!

Non posizionare sotto le postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell'altezza n. art. 920301 – 920316.

Descrizione tecnica

Profondità	650 mm
Altezza utile	525 mm
Con sponda di contenimento	sì
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero dei cassetti	0
ComfortClose	no
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Peso	30,5 kg
Ø Ruota	125 mm
Numero di porte	0
Altezza	800 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata massima	600 kg
Larghezza	600 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Altezza utile per cassetti	525 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Alloggiamento sopra aperto	no
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Contenitore su ruote fisse da officina

