

Garant GRIDLINE

**Cassetto, 20×20G, Altezza frontalini cassette: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927800 150
GTIN	4062406111830
Classe articolo	9GG

**Descrizione****Esecuzione:**

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

**Per:**

Tutti i corpi 24G.

**Verniciatura:**

Corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Altezza frontalino	150 mm
Peso	10 kg
Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Altezza utile	125 mm
Profondità utile in G	20
Larghezza utile in G	20
Campo d'impiego	Cassettiera per banco da lavoro
Larghezza utile	500 mm

Profondità utile	500 mm
Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Spessore del materiale	1 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	20×20G
Tipo di prodotto	Cassetto