

**Garant****Parete dorsale rinforzata con piantane di supporto, Altezza piantane di supporto: 1362mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928020 1362
GTIN	4062406112288
Classe articolo	91P

**Descrizione****Esecuzione:**

**Supplemento** per la predisposizione del montaggio della piantana in posizione centrale sulla postazione di lavoro. Per la Dim. 1500 mm è possibile montare una struttura di 1000 mm; per la Dim. 2000 mm, una da 1500 mm.

**Per:**

Postazione di lavoro mLevel n. art. 920002, 920004 ed eLevel n. art. 920012, 920014 Dim. 1500 e 2000.

**Fornitura:**

La parete posteriore rinforzata della postazione di lavoro viene fornita già installata e le piantane di supporto (n. art. 928010) sono montate.

**Nota:**

Il n. art. 928020 (optional) è disponibile pagando una maggiorazione e può essere richiesto solo effettuando un'ordinazione separata. Non è possibile prevedere un montaggio in un secondo momento.

I divisori per strutture n. art. 928040 non possono essere montati sulla parete posteriore rinforzata.

**Descrizione tecnica**

Altezza	1362 mm
Portata massima	200 kg
Peso	20 kg
Altezza piantane di supporto	1362 mm
Profondità	100 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Piantane di supporto