

Garant**Piantane di supporto, Altezza: 481 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	928010 481
GTIN	4062406112233
Classe articolo	91P

Descrizione**Esecuzione:**

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza raccordo a gomito. Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore e su quello interno per alloggiare altri moduli, come ad esempio pannelli forati, mensole, ecc. Piantana di supporto con aperture laterali per il passaggio dei cavi. Fornitura a coppie.

Per:

1× pannello forato n. art. 928070 oppure n. art. 928071

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

In caso di utilizzo di barre portaprese, ordinare il modulo portaprese n. art. 928460 Dim. CUT/OUT.

Non è possibile montare mensole per braccio di supporto né traverse.

Descrizione tecnica

Dotazione massima con pannello forato	1× n. art. 928070 oppure n. art. 928071
Altezza	481 mm
Peso	3 kg
Larghezza	40 mm
Portata massima	50 kg
Profondità	100 mm
Spessore del materiale	1 mm
Regolazione dell'altezza con passo	50 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Piantane di supporto

Accessori

Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 2000/13	928235 2000/13
Multifix Per modello 1000	928201 1000
Pannello forato con gruppo spazzole Per modello 1000	928111 1000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Pannello foratomonofacciale Per modello 500	928070 500
Barra portapresecon 2 prese 250 V Per modello 1000	928442 1000
Finestrella Per modello 1000	928090 1000
Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 1500	928206 1500
Finestrella Per modello 2000	928090 2000
Multifix Per modello 2000	928201 2000
Barra portapreseper dotazione personalizzata Per modello 1000	928441 1000

Barra portapresecon 4 prese 250 V Per modello 1500	928443 1500
Multifix Per modello 1500	928201 1500
Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 2000	928206 2000
Mensola con staffa in acciaio Per modello 2000	928145 2000
Multifix con clip magnetiche Easyfix Per modello 1000	928206 1000
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 300 mm Per modello 1500	928131 1500
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1500/AB1	928230 1500/AB1
Barra portapresecon 4 prese 250 V Per modello 2000	928443 2000
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 200 mm Per modello 1500	928130 1500
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 2000/AA1	928230 2000/AA1
Pannello forato con gruppo spazzole Per modello 2000	928111 2000
Ripiano con illuminazione Per modello 1000	928140 1000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo DK250V/2	928460 DK250V/2
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1000/9	928235 1000/9
Barra portapresecon 4 prese 250 V + On/Off Per modello 1000	928444 1000
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1500/9	928235 1500/9
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo FR250V/2	928460 FR250V/2
Braccio orientabile multimediale con supporto per notebook Numero di snodi 2	928275 2
Mensola con staffa in acciaio Per modello 1500	928145 1500
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 2000/AB1	928230 2000/AB1

Supporto portadisegnon con organizer magnetici Per modello 1000	928211 1000
Barra portaprese con 2 prese 250 V Per modello 1500	928442 1500
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 2000/19	928235 2000/19
Pannello forato monofacciale Per modello 1000	928070 1000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo ON/OFF	928460 ON/OFF
Barra portaprese con 4 prese 250 V + On/Off Per modello 2000	928444 2000
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 1	928270 1
Braccio orientabile multimediale con supporto per monitor Numero di snodi 2	928270 2
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1000/6	928235 1000/6
Pannello forato bifacciale Per modello 2000	928071 2000
Barra portaprese per dotazione personalizzata Per modello 1500	928441 1500
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Mensola in lamiera di acciaio Profondità 200 mm Per modello 2000	928130 2000
Pannello forato monofacciale Per modello 2000	928070 2000
Barra portaprese con 2 prese 250 V Per modello 2000	928442 2000
Braccio orientabile in tubo d'acciaio Numero di snodi 2	928170 2
Pannello forato bifacciale Per modello 1500	928071 1500
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AA1	928230 1000/AA1
Barra portaprese con 4 prese 250 V + On/Off Per modello 1500	928444 1500
Mensola in lamiera di acciaio Profondità 300 mm Per modello 1000	928131 1000
Barra portaprese con 4 prese 250 V Per modello 1000	928443 1000

Pannello forato con gruppo spazzole Per modello 1500	928111 1500
Braccio orientabile in tubo d'acciaio Numero di snodi 1	928170 1
Supporto portadisegnicon organizer magnetici Per modello 1500	928211 1500
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1500/AA1	928230 1500/AA1
Vaschette a bocca di lupo Multifix Lunghezza mm / Modello 1000/AB1	928230 1000/AB1
Ripiano con illuminazione Per modello 1500	928140 1500
Supporto portadisegnicon organizer magnetici Per modello 2000	928211 2000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Ripiano con illuminazione Per modello 2000	928140 2000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo DE250V/2	928460 DE250V/2
Pannello foratomonofacciale Per modello 1500	928070 1500
Barra portapreseper dotazione personalizzata Per modello 2000	928441 2000
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 300 mm Per modello 2000	928131 2000
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo CH250V/2	928460 CH250V/2
Mensola in lamiera di acciaioProfondità 200 mm Per modello 1000	928130 1000
Finestrella Per modello 1500	928090 1500
Modulo portaprese per piantana di supporto Tipo di modulo OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Portavaschette Multifix Lunghezza mm / numero vaschette 1500/14	928235 1500/14
Mensola con staffa in acciaio Per modello 1000	928145 1000
Pannello foratobifacciale Per modello 1000	928071 1000
Unità di illuminazione a LED laterale Potenza assorbita 15 W	928620 15

